

Superlux®

HD681 EVO

半开放式

HD662 EVO

封闭式

专业监听级耳机

HD681 EVO - 半开放式

HD662 EVO - 封闭式

专业监听级耳机

共同特徵

- 50mm大振膜喇叭单元重现精准声音及大动态
- 包耳式设计, 能在长时间使用下保持舒适性
- 自动调整头带, 能提供最佳的配合度
- 两种颜色可选: 黑与白

HD681 EVO 加入以下特徵

- 半开放式、包耳设计
- HD681的升级版, 全新的造型及更纤细的高音

HD662 EVO 加入以下特徵

- 封闭式、包耳设计
- HD662的升级版, 具备全新的造型

规格

声学结构

HD681 EVO: 动圈、半开放式

HD662 EVO: 动圈、封闭式

驱动单元

Ø50 mm, 钕铁

灵敏度

98 dB SPL (1mW) at 1KHz

频率响应

10 – 30,000 Hz

最大输入功率

HD681 EVO: 300 mW

HD662 EVO: 200 mW

额定阻抗

32 Ω (铜包铝线)

耳罩

人造皮

耳罩压力

HD681 EVO: 约 3.5 牛顿

HD662 EVO: 约 7.5 牛顿

线材

可分离1米及3米直线, 单边出线; 3.5立体接头接入耳机

接头

镀金立体3.5mm接头

净重(不含线)

HD681 EVO: 265 公克

HD662 EVO: 250 公克

注意

听觉损伤

避免长期高音量使用耳机, 以下表格为美国 DSHA, CDC, NIOSH, 对于使用耳机的指南:

dB SPL	职业噪音暴露小时 1991	NIOSH and CDC 2002
85		8 小时
88	8 小时 (90 dB SPL)	4 小时
91	6 小时 (92 dB SPL)	2 小时
94	4 小时 (95 dB SPL)	1 小时
97	3 小时	30 分
100	2 小时	15 分
103	1.5 小时 (102 dB SPL)	7.5 分
106	1 小时 (105 dB SPL)	< 4 分
109	30 分 (110 dB SPL)	< 2 分
112		~ 1 分
115	15 分	~ 30 秒

a 自动调整头戴


b 可分离线

c 线扣


d 耳罩


HD681 EVO的耳罩套件是EPK681 EVO，而HD662 EVO的耳罩套件是EPK662 EVO，每一个耳罩套件均含一对耳罩及一对防尘海绵。请向Superlux舒伯乐的经销商采买耳罩套件替换零件。

- 换耳罩时，请把旧耳罩拆下，将新耳罩沿著圆形本体慢慢套上。
- 换讯号线时，请把旧讯号线拔下，将新讯号线装上。
- 將線扣套上以抓住可分離之耳機線，以預防被拉扯而脫落。



HD681 EVO





HD662 EVO

更换耳罩

为了卫生，耳罩必需时常更换。HD681 EVO的耳罩套件是EPK681 EVO，而HD662 EVO的耳罩套件是EPK662 EVO，每一个耳罩套件均含一对耳罩及一对防尘海棉。

耳罩型号

EPK681 EVO-L: 人造皮耳罩

EPK681 EVO-V: 絨布耳罩

EPK662 EVO-L: 人造皮耳罩

EPK662 EVO-V: 絨布耳罩

清理耳机

使用柔软的湿布，如有需要，耳机可以用稀释的肥皂水清理。

注意：请勿使用含有溶剂的清洁剂！

产品随附



一米耳机线
FD1YW



三米耳机线
FD3YW



转换接头
3.5 mm/ 6.3 mm



线扣



携行袋

相关产品



HA3D 耳扩



三米捲线
FD3YW/S

联络我们

中国地区营销和业务
旭广企业发展(上海)有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

国际营销和业务
Superlux 舒伯乐 台湾
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

www.superlux.com.tw